



KIT DE MONTAGE DE VANNE D'ARRÊT



DL PSM09

OBJECTIFS DE FORMATION

Le manuel d'utilisation contient les instructions nécessaires au montage et au démontage de l'appareil, ainsi que les directives nécessaires à son entretien et à sa réparation.

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE (FONCTIONNEMENT ET ESSAIS)

- Taille nominale du diamètre: 25 mm,
- résistance ou étanchéité maximale de la couverture maximale: 24 Kg/cm²,
- Tension maximale des sièges: 18 Kg/cm²,
- Pression de service maximale: 16 Kg/cm².